


Garant**SNMG 190624, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7120-1 Kutni radijus: 2,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mmPosmak f : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	2,4 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VG

Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje