

ROLLER

Uređaj za savijanje cijevi „Arcus“ sa segmentima u koferu, za vanjski Ø cijevi: 12-22mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Razred artikla	84C

Opis**Izvedba:**

Segmenti za savijanje i klizni dijelovi sastoje se od **poliamida ojačanog staklenim vlaknima**, odn. istodobno je vrlo žilav i lagan. Segmente za savijanje za različite Ø cijevi moguće je mijenjati. Uređajem za savijanje cijevi može se rukovati i stacionarno u stegi ili zasebno ručno.

Upotreba:

Za savijanje mekih kao i tvrdih bakrenih cijevi, toplinski izoliranih bakrenih cijevi, čeličnih cijevi te aluminijskih i VA-cijevi u dimenzijama 10mm vanjskog promjera (za VA-cijevi 12 – 18 mm). Kut savijanja do 180°. (Maksimalna debljina cijevi 1,5 mm, mekani bakar do 3 mm, VA do 1,5 mm.)

Sadržaj:

Naprava za savijanje cijevi: 1 kom.

Po 1 segment za savijanje za vanjski Ø cijevi: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 klizna stopa za vanjski Ø cijevi: 12; 15; 18; 22 mm

Dio isporuke:

Sastoji se od uređaja za savijanje od kaljenog čelika, utičnog svornjaka, 4 segmenta za savijanje, 4 klizna dijela i specijalnog spreja za savijanje u kovčegu od čeličnog lima.

Tehnički opis

Broj kliznih elemenata	4
------------------------	---

Broj segmenata za savijanje	4
Broj kliješta za savijanje cijevi za vanjski Ø cijevi	1 12; 15; 18; 22 mm
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Materijal segmenta savijanja	Staklenim vlaknima ojačan poliamid
Materijali kliznih elemenata	Staklenim vlaknima ojačan poliamid
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Segment za savijanje za vanjski Ø cijevi 18 mm	822110 18
Klizni dio za vanjski Ø cijevi 18 mm	822120 18
Segment za savijanje za vanjski Ø cijevi 22 mm	822110 22
Klizni dio za vanjski Ø cijevi 15 mm	822120 15