

LOCTITE**Proizvod spajanja, 50 ml, oznaka proizvođača: 648_EPIG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom ljepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućeni su prijenos velike snage i dinamička opterećenja (velika posmična čvrstoća).

Upotreba:

Universelles Fügeprodukt, hohe Temperaturbeständigkeit. Bevorzugt für Lager, Wellen etc.

Napomena:

Površine prethodno obradite s univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Označavanje opasnih tvari	GHS05: Korozivni učinak
Oznaka proizvođača	648
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	450 - 550 mPas
Boja	zeleno

Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
minimalni moment odvajanja	29 Nm
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	Labavi ili čvrsti spoj
Osobina	otporno na ulje
Osobina	tolerantno na ulje
Oblik	tekuće
prikladno za materijal	Čelik
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Količina punjenja	50 ml
Kemijska baza	uretani metakrilat
Temperatura na području primjene	-75 - 180 °C
Plamište	93,3 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 h
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja