

**Precizni kutni savijač s kompletnim priborom, maks. visina obratka: 35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	823600 35
GTIN	2050001932709
Razred artikla	86K

**Opis****Izvedba:**

Učinkovit aparat za savijanje, kojim se lako rukuje, za precizno savijanje raznih profila do 180°. Sigurno i čvrsto zatezanje profila. Ponovljivo savijanje preciznim napravama za savijanje i steznim napravama. Integrirani **kutni i duljinski graničnici omogućuju brzi rad** i precizne rezultate savijanja. Brz radni napredak i kod masivnih profila omogućuje **okretni tanjur s iglom** (vel. 60 i 100).

**Upotreba:**

Mjerno točno i primjenjivo hladno i toplo savijanje (kut savijanja 0 – 180°), također sa savitljivim kutom s oštrim bridovima i s različitim polumjerima savijanja.

**Odgovara:**

Škripac

**Dio isporuke:**

1 savitljiva ploča oštih bridova, 90° br. 823601 vel. 0, 1 savitljiva ploča (r = 6 mm), 180°, 1 kutni graničnik, 1 duljinski graničnik, 1 upravljačka poluga, 1 ključ SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

**Napomena:**

Ostale savitljive ploče pod br. 823601 – 823604.

**Tehnički opis**

Težina	9,3 kg
Visina	92 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (toplo)	36x6 / 11x11 mm
maksimalna visina obratka	35 mm

Dubina	150 mm
širina	280 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno)	35×4 / 9×9 mm
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) Ø	10 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

---

## Pribor

Alat za savijanje Radijus 4	823601 4
Alat za savijanje Radijus 10	823601 10
Alat za savijanje Radijus 0	823601 0
Alat za savijanje Radijus 2,5	823601 2,5