



Hidraulički uređaj za savijanje cijevi, tip: 3/8-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Razred artikla	83R

Opis

Izvedba:

Robustan hidraulički savijač cijevi sa zatvorenim hidrauličkim sustavom i povratno oprugom za bolju kontrolu klipova. Klizni dijelovi i segmenti za savijanje od lijevanog željeza, učinkoviti klipovi tlaka od 450 bara. Vrlo kvalitetno brtvljenje klipova onemogućava propusnost i produljuje vijek trajanja. Klizni dijelovi s prikazom kuta savijanja. Sigurno savijanje cijevi zbog zatvorenog sustava. Specijalna izvedba poluge štiti od preopterećenja. Isporuka u drvenim kutijama na zaključavanje.

Upotreba:

Za savijanje pocinčanih i crnih čeličnih cijevi i za plinske cijevi (3/8 cola – 2 cola). Kut savijanja do 90°, cijevi do maksimalno 5,5 mm debljina stijenki (cijev od 2 cola). Jednostavno rukovanje zahvaljujući dugom zamahu klina po pokretu crpke. Univerzalna primjena u strojarstvu, izgradnji postrojenja, radovima na sustavima vodova, bravarstvu itd.

Sadržaj:

Po 1 segment za savijanje br. 821155: Vel. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2

Klizni dio br. 821156: 2 kom.

Hidraulički uređaj za savijanje: 1 kom.

Kotači: 3 kom.

Tehnički opis

Broj segmenata za savijanje	7
-----------------------------	---

Broj kliznih elemenata	2
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Broj kotačića	3
Broj hidrauličkih uređaja za savijanje cijevi	1
za nazivnu širinu cijevi	3/8 – 2 col
maksimalna debljina zida	5,5 mm
maksimalan kuta savijanja	90 stupanj
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Segment za savijanje tip 1.1/4	821155 1.1/4
Segment za savijanje tip 3/8	821155 3/8
Segment za savijanje tip 1/2	821155 1/2
Segment za savijanje tip 3/4	821155 3/4
Segment za savijanje tip 2	821155 2
Klizni blok	821156
Segment za savijanje tip 1.1/2	821155 1.1/2
Segment za savijanje tip 1	821155 1