

Garant

Termoskupljajuća stezna glava 3°, vrlo uska, HSK-E 40 A = 60, Ø stezanja D1: 3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308321 3
GTIN	4045197875396
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Iznimno tanka izvedba

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min⁻¹.

Upotreba:

- Osobito u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Ø D ₂	6 mm
Vanjski Ø D	10 mm
Ø stezanja D ₁	3 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 60

List s podacima

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 40000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/308321-3>