

Garant
Pogonjeni alat, aksijalni, VX3, tip: 30-VX3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319902 30-VX3
GTIN	4045197876850
Razred artikla	31W

Opis
Izvedba:

Izvedba IKC – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
 Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Može se koristiti na disk i zvjezda turetu. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 25 bara.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna klijesta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Stezanje alata: VX3

b₁: 68 mm

x: 64,5 mm

x₁: 68,5 mm

x₂: 48,5 mm

Hlađenje: eksterno

maksimalni tlak: 25 bar

Tehnički opis

Hlađenje	eksterno
x	64,5 mm
x ₁	68,5 mm
x ₂	48,5 mm
b ₁	68 mm
maksimalni tlak	25 bar
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stezanje alata	VX3
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

Pribor

319823 25

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 25 mm

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 12 mm

319823 12

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 8 mm

319823 8

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 25

319802 25

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 16 mm

319823 16

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm

319835 22

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 10 mm

319823 10

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm

319835 27

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 20

319802 20

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 6 mm

319823 6

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm

319835 16

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 20 mm

319823 20

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 32

319802 32