

**Garant****Pogonjeni alat, aksijalni, VX4, tip: 40-VX4-IK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319904 40-VX4-IK
GTIN	
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

Može se koristiti na disk i zvijezda turetu. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 25 bara.

Izvedba IKC – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

**Prednost:**

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

**Upotreba:**

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

**Odgovara:**

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

**Dio isporuke:**

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

#### Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

#### Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

## Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	80 mm
x <sub>1</sub>	84 mm
x <sub>2</sub>	64,7 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
maksimalni tlak	25 bar
Prihvat	VX4
VDI veličina	40
Stezanje alata	VX4
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

## Pribor

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 40	319804 40
Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm	319838 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 10 mm	319827 10
	319827 12

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
12 mm

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
6 mm

319827 6

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER  
čahura 25

319804 25

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
16 mm

319827 16

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER  
čahura 32

319804 32

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER  
čahura 16

319804 16

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
20 mm

319827 20

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
25 mm

319827 25

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1  
8 mm

319827 8

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm

319838 27

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm

319838 22

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER  
čahura 20

319804 20