

Garant**eco BMT uzdužni prihvat alata, BMT: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319884 60
GTIN	4045197877345
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenkim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Tehnički opis

Prikladni strojevi	Mori NL, Mori NT
h_1	25 mm
L_1	94 mm
b_2	65 mm

L ₂	84 mm
x	70 mm
h ₂	70 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač