

**Garant****Eco BMT poprečni prihvat za alat, BMT: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319886 40
GTIN	4045197877383
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvati visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenjskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

**Upotreba:**

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

**Tehnički opis**

$b_2$	65 mm
$h_1$	20 mm
x	80 mm
$L_1$	70 mm

Prikladni strojevi	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L <sub>2</sub>	62 mm
h <sub>2</sub>	78 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač