

Garant**Eco BMT poprečni prihvat za alat, BMT: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319886 60
GTIN	4045197877390
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvati visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenjskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

Tehnički opis

b ₂	70 mm
Prikladni strojevi	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L ₂	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač