

Garant**Eco BMT poprečni prihvat za alat, BMT: 55/E****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvati visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenkim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

Tehnički opis

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Prikladni strojevi	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač