



Uređaj za mjerenje sile stezanja za glave s tri čeljusti, mjerno područje: 0-160kN



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje. Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Upotreba:

U strojnoj obradi.

Osobito prikladan za **upotrebu u glavama s tri čeljusti.**

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 160 kN
visina dinamometra	77 mm

Vrijednost podjele skale	5 kN
Ø dinamometar	110 mm
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Granica odstupanja	± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) %
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dinamometar