

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	18,9 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Udaljenost vrha od osi	12,5 mm
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	250 mm
ISO kod držača	E20S SDQCR/L11
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500