

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	25 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	140 mm
ISO kod držača	A12L SDXCR/L07
Stezna visina L_2	11 mm
Korisna dubina T	4,3 mm
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500