

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Podložna pločica	269005 12
Funkcionalna širina L ₄	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Vijak za podlošku	269013 2
ISO kod držača	SSBCR/L 1616H09
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	16 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 12	269005 12
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500