

**Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, desno, tip: SET06****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	S0810J SCLCR06
ISO kod držača	S0608H SCLCR06
ISO kod držača	S1216M SCLCR06
ISO kod držača	S1012K SCLCR06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	22 mm
Duljina glave L ₁	27 mm

Duljina glave L ₁	33 mm
Duljina glave L ₁	42 mm
Stezna visina L ₂	7 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	16 mm
Udaljenost vrha od osi	4 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500