



## Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 12/3mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 221942 12/3   |
| GTIN           | 4960664778423 |
| Razred artikla | 250           |

### Opis

#### Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

### Tehnički opis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$                | 65 mm                |
| Unutarnje hlađenje                                | da                   |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$ | 7,1 mm               |
| maksimalna dubina reza $a_p$ maks                 | 0,5 mm               |
| Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$                 | 22 mm                |
| Ø reza $D_c$                                      | 12 mm                |
| Ø drške $D_s$ h6                                  | 12 mm                |
| Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$                  | 20 mm                |
| Broj oštrica Z                                    | 3                    |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice             | LPGT 0102..          |
| Duljina izboja $L_1$                              | 20 mm                |
| Vijak za izmjenjivu pločicu                       | 229722 (6IP; 0,6 Nm) |
| Ø $D_3$   | 8 mm                 |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$ | 1,61 stupanj                      |
| Kut rezne oštrice $\kappa$           | 11 stupanj                        |
| Izvedba drške                        | Weldon drška                      |
| Primjena glodala                     | Cirkularna glodala                |
| Primjena glodala                     | Ukopavanje                        |
| Primjena glodala                     | Uranjanje                         |
| Strategija rezanja                   | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                      | Glodača glava za kopirno glodanje |