



## Glodača glava za velike posmake MFH mikro, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 8/1 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

### Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	3,1 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ø reza $D_c$	8 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	3,69 stupanj
Interpolacija Ø $D_{min}$	12 mm
Ø $D_3$	4 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	17 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	14 mm
Broj oštrica Z	1
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..

Prihvatni navoj M	M6
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje