



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 14/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M6
Kut uranjanja α_{maks}	1,26 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	17 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	9,1 mm
Broj oštrica Z	3
\varnothing reza D_c	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Unutarnje hlađenje	da

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje