



Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 150Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657225 150
GTIN	4018754268924
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale(Nm i lbfft) i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Nakon postignutog momenta vraća se odmah u položaj mirovanja. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. S **fiksno ugrađenom račnom – samo za desni hod.**

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Zahvaljujući brzom podešavanju idealan za popravke i manje serijske radove.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Visina glave h	18 mm
Područje okretnog momenta	30 - 150 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	25 - 110 lbfft
Težina	1280 g
Širina glave b	41 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	150 Nm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	387 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	452 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	MANOSKOP® 721 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Sporna kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4