

Mahr**Digitalno pomično mjerilo s velikim zaslonom, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412717 300
GTIN	4059192058340
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 11 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepane. Bez dubinomjera.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Trajanje rada	oko 3 godine
Očitavanje	mm / inč
Duljina kraka	64 mm
Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 300 mm
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Očitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032