

KERN**Viseća vaga tip CH, maks. područje vaganja: 50Pkg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479430 50P
GTIN	4045761027190
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Jednostavno upravljanje pomoću 3 tipke.
- Pritisnuti tipku TARA, staviti praznu posudu i staviti prikaz na nulu.
- Tipka Hold, prikaz se može smrznuti na 5 sekundi.
- Vaga može prikazivati sljedeće jedinice: kg, N i lb.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Tehnički opis

Očitavanje	50 g
Visina kućišta	176,5 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 50 kg
Neto težina	0,35 kg
Širina kućišta	90 mm
Dubina kućišta	30 mm

Kalibriranje	K2
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Oznaka proizvođača	CH
Vrsta proizvoda	Viseća vaga / vaga za dizalice

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50
---	-----------