

Garant
VHM glodalo, bez prevlake, Ø d11 DC: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	205330 5
GTIN	4045197878816
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

**Dimenzije slične DIN 6527.
Obli profil.
Posebno za obradu neželjeznih metala.**

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	20,5 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,045 mm
Ø reza D_c	5 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,35 mm
Broj zubi Z	3
Oslobađanje Ø D_1	4,8 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,035 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Ø drške D_s	6 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	270 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	80 m/min	N
CuZn	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		