

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM torusno glodalo R1 0,3, TiAlN, Ø DC × L1: 1,2X15mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206158 1,2X15
GTIN	4045197935076
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

**GARANT Diabolo:** Specijalna geometrija, prevlaka i tvrdi metal za obradu tvrdih materijala u području visoke preciznosti. Prikladno i za obradu elektrolitnog bakra. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja za vrlo preciznu obradu tvrdih materijala. **Kut nagiba  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerancije:

- **promjer oštrice:**  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$ .
- **Ø oslobođenja:**  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$ .

**Napomena:**

Kod povećane slobodne duljine alata, primijenite smanjenje  $a_p$ ! Vrijednosti za: Puni utor:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, \text{korr}}$  Obodno glodanje:  $a_p = 0,50 \times D \times a_{p, \text{korr}}$  Kopirno glodanje:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, \text{korr}}$  **Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite realno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!** npr.:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Tehnički opis**

Radijus rezne oštrice $R_1$	0,3 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	1,2 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobođanje	15 mm
Ø drške $D_s$	4 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC	0,015 mm
Ø reza $D_c$	1,2 mm
Korekcijski faktor $a_{p, \text{korr}}$	0,35
Broj zubi $Z$	2

Ukupna duljina L	55 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	1,14 mm
Drška	DIN 6535 HA s h5
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC	0,015 mm
Kut spirale	30 stupanj
Seriya	Diabolo
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	H
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	0 / -0,005
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	120 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	72 m/min	H

Čelik < 65 HRC	prikladno	55 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 70 HRC	prikladno	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
CuZn	prikladno	140 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		