

**Garant****Držac za izradu utora, standardni Ø DS 25 mm, od širine utora m: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290355 3
GTIN	4045197881090
Razred artikla	29K

**Opis****Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	3 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	8,36 mm
Korisna duljina $L_1$	30 mm
Udaljenost vrha od osi	4,2 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø $D_1$	7,8 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L <sub>s</sub>	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

---

**Pribor**

Pričvrtni vijak tip 1	290399 1
-----------------------	----------