

Garant**Držac za izradu utora, standardni Ø DS 32 mm, od širine utora m: 18mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290358 18 |
| GTIN | 4045178812501 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

| | |
|--|----------|
| Vijak | 290399 4 |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min} | 44,7 mm |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min} | 45,08 mm |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min} | 45,5 mm |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min} | 46,18 mm |
| Korisna duljina L_1 | 140 mm |
| prikladno za širinu utora m | 18 mm |
| prikladno za širinu utora m | 20 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| prikladno za širinu utora m | 22 mm |
| prikladno za širinu utora m | 25 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 23 mm |
| Ø drške | 32 mm |
| Nosač oštrica Ø D ₁ | 40 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Duljina drške L _s | 100 mm |
| Drška | Kombinirana drška |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |

Pribor

| | |
|-----------------------|----------|
| Pričvrсни vijak tip 4 | 290399 4 |
|-----------------------|----------|