

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212816 32/2 |
| GTIN | 4045197939319 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

| | |
|---|--------------|
| Prihvatni navoj M | M16 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 47 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 |
| $\varnothing D_2$ | 29 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 3,71 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 12,34 mm |
| Interpolacija a_p | 1,5 mm |
| \varnothing reza D_c | 32 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$ | 48 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 62 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| $\varnothing D_3$ | 16 mm |
| $\varnothing D_1 h6$ | 17 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Seriya | Power Q |
| Izvedba drške | s navojem |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Strategija rezanja | HPC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |