

Garant

GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Razred artikla	210

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	30,34 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516
Ø D_3	34 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Interpolacija Ø D_{min}	84 mm

Kut uranjanja α_{maks}	1,51 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	4
Seriya	Power Q
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0