

## Garant

### GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 30/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Razred artikla	210

#### Opis

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.**211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.  
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

#### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,5 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	10,34 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	4,42 stupanj
Ø reza D <sub>c</sub>	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XDM.120516

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	47 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Seriya	Power Q
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0