

Kontejner za odvojene čestice s perforiranim limom preko cijelog podnožja, volumen spremnika: 300l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919930 300
GTIN	2050001936745
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu opremljen je **perforiranim limom preko cijelog podnožja** i ispusnom slavinom od 1 cola. Stoga je posebno prikladan **za sakupljanje i odvajanje tekućina i čvrstih tvari.** Spremnik debljine stijenke od 3 mm može se uz pomoć vučnog užeta jednostavno otkloniti sa sjedišta viličara. Osnovni okvir sadrži utore za vilice viličara. Zaštita od nenamjernog klizanja, spremnik sa savijenim rubovima.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano.**

Tehnički opis

zavareno tako da ne propušta ulje	da
Ulazni džepovi dimenzija D	60 mm
Duljina	1440 mm
Oprema od perforiranog lima	Međupod od perforiranog lima
Rubovi za isipavanje, visina	395 mm

Ulazni džepovi razmak B	10 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	60 mm
Vučno uže	da
Mehanizam za prevrtanje	Vučno uže
Volumen kalupa	300 l
s ulaznim džepovima	da
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	200 mm
Izvedba slavine	Ispusni pipac bez mrežice
širina	680 mm
Težina	112 kg
Visina	580 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	200 mm
Nosivost	750 kg
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450