

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, HSK-E 40, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308028 16
GTIN	4045197882240
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S RFID/Balluffchip rupom.

**GARANT:** – HSK funkcionalne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave kao i stezne napravena vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416. Termostezni uređaji br. 354210 – 304755.

**Napomena:**

Nije pripremljeno za cijev za rashladno sredstvo.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Prihvat	HSK-E 40
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Donji ormar	354290
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16