

Kontejner za odvojene čestice s umetkom od perforiranog lima, volumen spremnika: 250l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919935 250
GTIN	2050001936776
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu prikladan je za **pražnjenje u razini tla** i opremljen je umetkom od perforiranog lima te ispusnom slavinom.
Kontejner ima utore i zaštitne mehanizme kako bi se spriječilo slučajno klizanje i prevrtanje. Uključujući 2 kotača od čvrste gume i 1 zakretni kotač s kočnicom.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	1
Broj kotača	3
Ulazni džepovi dimenzija D	55 mm
Nosivost	300 kg
zavareno tako da ne propušta ulje	da
s ulaznim džepovima	da
Oprema od perforiranog lima	Umetak od perforiranog lima

širina	820 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	55 mm
Volumen kalupa	250 l
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	170 mm
Materijal kotača	Puna guma
Duljina	1115 mm
pražnjenje u razini s tlom	da
Visina	990 mm
Izvedba slavine	Ispusni pipac bez mrežice
Težina	77 kg
Ulazni džepovi razmak B	465 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	170 mm
Visina bridova s kotačićima	680 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna širina	540 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem