

 **KOMET**
**KOMET REAMAX® TS glava za razvrtanje H7 HM ASG3000, DGB-P, nazivni Ø D: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239822 22
GTIN	
Razred artikla	27E

**Opis**
**Izvedba:**

Glava za razvrtanje fino brušena **na toleranciju H7**.

Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u  $\mu$  području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do  $5 \times D$ .

U geometriji **ASG3000** s kutom uvodnog dijela  $45^\circ$  i dodatan žlijeb za pozitivno odvođenje odvojenih čestica duž rezne oštrice. Za **slijepe i prolazne rupe**.

**Napomena:**

- **Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.**
- **Za odgovarajuće držače vidi br. 239880 – 239940.**
- **Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.**

**Tehnički opis**

za držače br. 239880 - 239940	22 – 26,99
Nazivni Ø D	22 mm
Duljina rezne oštrice $l_1$	6 mm
Broj oštrica Z	6
Duljina glave l	20 mm

Posmak f u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/okr
Prevlaka	DGB-P
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
GGG	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		