

Kontejner s nagibnim spremnikom i sustavom prevrtanja, lakiran, volumen spremnika: 300l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919950 300
GTIN	2050001936790
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner s nagibnim spremnikom **za čvrste tvari** s povoljnim težištem opterećenja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje. Unutarnje dimenzije utora za vilice viličara AxD = 200x80 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

Težina	112 kg
Zaštita od prevrtanja	da
s vučnim užetom	da
Visina	835 mm
Nosivost	750 kg

Širina	770 mm
Ulazni džepovi razmak B	300 mm
Duljina	1260 mm
Područje primjene	za krute tvari
Volumen kalupa	300 l
Rubovi za isipavanje, visina	740 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450