

Kontejner s nagibnim spremnikom i sustavom prevrtanja, lakiran, volumen spremnika: 600l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919950 600
GTIN	2050001937407
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Kontejner s nagibnim spremnikom **za čvrste tvari** s povoljnim težištem opterećenja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje. Unutarnje dimenzije utora za vilice viličara AxD = 200x80 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Tehnički opis

Širina	1070 mm
Težina	131 kg
Visina	835 mm
Volumen kalupa	600 l
Ulazni džepovi razmak B	600 mm

s vučnim užetom	da
Nosivost	1000 kg
Područje primjene	za krute tvari
Zaštita od prevrtanja	da
Duljina	1260 mm
Rubovi za isipavanje, visina	740 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg	919970 450
---	------------