


Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Minimalni Ø predbušnja D _{min}	12,5 mm
Širina vrata L ₄	7,5 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
ISO kod držača	A10H SVL CR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Stezna visina L ₂	9 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6	675155 TX6
Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200