

Garant**Kutna glodača glava PickPocket, HB730, Ø D h10: 9,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210050 9,7
GTIN	4045197941138
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.**Tehnički opis**

Oštrice Ø D	9,7 mm
Duljina glave l	13 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	7,5 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm
Veličina prihvata	10 mm
Radijus čela r _v	0,32
Ukupna duljina L	26,9 mm
Broj oštrica Z	3
Seriya	GARANT Master Steel
Seriya	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM

Standard	Tvornička norma
Tip	N
Podjela oštrica	nejednako
Kut spirale	38 stupanj
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D mm
Širina zahvata ae kod glodanja	0,3×D kod trimanja mm
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S

GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		