

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
ISO kod držača	A10K SVJCR/L07
Udaljenost vrha od osi	1,5 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Duljina glave $L_1$	18 mm
Ukupna duljina $L$	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Širina vrata $L_4$	6,3 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ø drške $D_5$	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200