

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata $L_4$	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Duljina glave $L_1$	28 mm
Ukupna duljina $L$	125 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
ISO kod držača	A12K SVLCR/L07

Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX6	675155 TX6
Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200