

**Garant****VCGT 050102, Vrsta: HB7025-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Razred artikla	211

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	SF
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak $f$	0,03 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 190 m/min
Vrsta	HB7025-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje