

## Kontejner s nagibnim spremnikom i sustavom prevrtanja, lakiran, volumen spremnika: 1200l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919950 1200
GTIN	2050001937421
Razred artikla	94B

### Opis

#### Izvedba:

Kontejner s nagibnim spremnikom **za čvrste tvari** s povoljnim težištem opterećenja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje. Unutarnje dimenzije utora za vilice viličara AxD = 200x80 mm.

#### Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

### Tehnički opis

Visina	1095 mm
Ulazni džepovi razmak B	600 mm
s vučnim užetom	da
Zaštita od prevrtanja	da
Područje primjene	za krute tvari

Volumen kalupa	1200 l
Nosivost	1500 kg
širina	1070 mm
Težina	200 kg
Duljina	1720 mm
Rubovi za isipavanje, visina	960 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

---

## Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg

919970 450