

HOLEX**Elastični univerzalni brus za čišćenje (SiC), duljina×širina: 80X65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Elastični ručni brus, sadrži elastično uvezano brusno zrno po cijeloj površini (dugi vijek trajanja, u potpunosti iskoristivo). Zahvaljujući otvorenim porama nema nakupljanja odvojenih čestica. Podobna za suho i mokro brušenje. Postojana na vodu i ulje.

Kvalitetna izvedba s brusnim zrnom od čistog silicijev-karbida (SiC) i specijalnog elastičnog kompozitnog materijala.

Upotreba:

Univerzalno za čišćenje, poliranje, poravnavanje, matiranje i brušenje svih materijala.

Napomena:

Voda, ulje, paste ili slični dodaci **povećavaju djelovanje.**

Tehnički opis

širina	65 mm
Visina	20 mm
Stupanj finoće	fino
Duljina	80 mm

Sredstvo za brušenje	Silicijev karbid
Vrsta proizvoda	Brusna klada

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Kamen	prikladno		
Lakovi	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		