

## Garant

### GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202389 2
GTIN	4045197942029
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

**Za grubo i fino glodanje.** HPC glodalo s **novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom** za **vrhunski vijek trajanja** i **optimalan učinak narezivanja** u različitim INOX materijalima. **Velika otpornost na oksidaciju** i **visoka toplinska čvrstoća.** Može se koristiti pri **velikim brzinama narezivanja**, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

#### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	15 mm
Broj zubi Z	3
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,024 mm
Kut spirale	40 stupanj
Oslobađanje $\varnothing D_1$	1,92 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	h10
Drška	DIN 6535 HB s h6
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina skošenja pod $45^\circ$	0,05 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	2 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm

Duljina rezne oštrice $L_s$	5 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Master Inox
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	115 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	85 m/min	M

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno