


Garant**XDMT090416ZDSR, HB415, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212885 UNI
GTIN	4045197943163
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Debljina pločica S: 4.76 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	4.76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB415
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		