

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 30 kratka, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300463 32
GTIN	4045197944207
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER ključ br. 309680, odnosno 613300, ER čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene pločice), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
za ER stezna kliješta	32
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D ₁	2-20 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
---------------------------------------	-----------