

Garant
Spiralno svrdlo dugačko HSS/E N, bez prevlake, Ø DC h8: 5,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	116065 5,5
GTIN	4045197270634
Razred artikla	11B

Opis
Izvedba:

Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena. Sa šiljkom u obliku AC od 2 mm.

Prednost:

Za duboko bušenje ili upotrebu **s vodilicama za bušenje**.
Za čelike velike vlačne čvrstoće, **također i TOOLOX** materijale.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s **vrhom pod kutom od 120°** radi veće sigurnosti postupka

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,05 mm/okr
Nazivni Ø D _c	5,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	91 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D _s	5,5 mm
Ukupna duljina L	139 mm
Standard	DIN 340
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	82,8 mm

Kut vrha	118 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Tip	N
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	8 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	5 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		