

Garant
VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208037 12
GTIN	4045197943750
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Tolerancija kuta ± 8

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

Oslobađanje $\varnothing D_1$: 5 mm

Ukupna duljina L: 55 mm

\varnothing drške D_s : 10 mm

Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Tehnički opis

\varnothing reza D_c	12 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	55 mm
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	5 mm
Oblik	C

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala