

**Plosnata turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	510300 250
GTIN	4009215016840
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form A

Tehnički opis

Duljina bez šarke	250 mm
Presjek	25×6,3 mm
Atribut imena proizvoda	rez 3 (fino)
Rez	3
Vrsta reza	Fina obrada
Oblik	A
Opis oblika	plosnati, s tupim vrhom
Površine za turpijanje	3
uključujući dršku turpije	ne
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm	519510 125
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm	519400 140
Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm	519550 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110