

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63  
A = 160, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308206 8
GTIN	4045197943880
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm (premještaj za 10 mm).  
Od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- **Čelik otporan na toplinu.**
- **Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**S provrtima za dovod rashladnog sredstva** i navojem za zatvaranje.

**GARANT:** HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

**Upotreba:**

- **Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6.**
- **Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.**

**Dio isporuke:**

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

**Tehnički opis**

Provrt za rashladne kanale

s mogućnošću zaključavanja

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1